


SWISS TOOLS

Držac za tokarenje lijevi, HSK-T, Ø drške / veličina pločice: 63/15HPmm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 320036 63/15HP |
| GTIN | 2050001772534 |
| Razred artikla | 36D |

Opis**Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

| | |
|--|-------------|
| Rezervni dio | P05 |
| Minimalni Ø predbušenja D ₁ min | 80 mm |
| Veličina pločice | 15 |
| Razmak vrhova osovine f | 45 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DN.. 1506.. |
| Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm |
| Ø drške | 63 mm |
| Prihvat | HSK-T |
| Primjena | lijevo |
| Norma prihvaćena | ISO 12164-3 |

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta drške | Konusni prihvat sa šupljom drškom |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |

Pribor

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Umetak br. 7 tip P02 | 320618 P02 |
| Stezni vijak br. 3 tip P02 | 320611 P02 |
| Stezni vijak br. 3 tip P06 | 320611 P06 |
| Izmjenjiva pločica br. 1 tip P02 | 320610 P02 |
| Koljenasta poluga br. 4 tip P01 | 320612 P01 |
| Izmjenjiva pločica br. 1 tip P06 | 320610 P06 |
| Umetak br. 7 tip P04 | 320618 P04 |
| Izmjenjiva pločica br. 1 tip P04 | 320610 P04 |
| Izmjenjiva pločica br. 1 tip P05 | 320610 P05 |
| Koljenasta poluga br. 4 tip P04 | 320612 P04 |
| Izmjenjiva pločica br. 1 tip P01 | 320610 P01 |
| Stezni vijak br. 3 tip D07 | 320611 D07 |
| Stezna vilica br. 6 tip D07 | 320614 D07 |
| Prsten mlaznice br. 5 tip D07 | 320613 D07 |
| Koljenasta poluga br. 4 tip P06 | 320612 P06 |
| Koljenasta poluga br. 4 tip P02 | 320612 P02 |
| Umetak br. 7 tip P06 | 320618 P06 |
| Umetak br. 7 tip P01 | 320618 P01 |
| Stezni vijak br. 3 tip P01 | 320611 P01 |
| Visokotlačna mlaznica (HP) tip 63 | 320001 63 |
| Koljenasta poluga br. 4 tip P05 | 320612 P05 |
| Umetak br. 7 tip P05 | 320618 P05 |
| Stezni vijak br. 3 tip P05 | 320611 P05 |

