

HW Pickardt

**Ručni udarni žig za označavanje, visina natpisa: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085471 6
GTIN	4250191110378
Razred artikla	08W

**Opis****Izvedba:**

Udarni žig za označavanje velike preciznosti za utiskivanje brojčanih nizova. Koncipirano za najveća opterećenja. S narovašenim kotačićem. Svi elementi su kemijski poniklani. Kotači s 11 znakova = gravure 0 – 9 i neobrađeni. Zapakirano u plastičnu kutiju. **Sigurnosna udarna kapica** smanjuje opasnost od nesreće i štiti kućište.

**Upotreba:**

Za promjenjivo numeriranje materijala **čvrstoće do 1500 N/mm<sup>2</sup>**.

**Napomena:**

Ostale izvedbe žigova za označavanje, kao npr. s automatskim brojačem ili nestandardnom visinom natpisa, isporučive su na zahtjev.

**Tehnički opis**

Širina otiska	30 mm
Visina natpisa	6 mm
maksimalna čvrstoća materijala površine za utiskivanje	1500 N/mm <sup>2</sup>
Širina kotača = Širina otiska	4 mm

Broj mjesta	8
Vrsta proizvoda	Ručni udarni žig za označavanje

---

**Pribor**

Držac za udarne žigove tip GRIP	085475 GRIP
---------------------------------	-------------