

**Garant****Glodača glava za završnu obradu, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 66/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212542 66/8
GTIN	4062406098681
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Precizna glodača glava za **vrlo učinkovitu predzavršnu i završnu obradu**. Zahvaljujući prerađenoj geometriji Wiper prikladno za **izvrsnu obrađenu površinu u kvaliteti brušenja**. **Iznimna ušteda vremena** moguća zahvaljujući **velikim koracima u obradi**.

**Upotreba:**

Tipičan alat u izradi kalupa i alata.

**Napomena:**

Moment odvijač GARANT TQ br. **211750 vel. 3,8** s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnički opis**

Unutarnje hlađenje	da
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	50 mm
maksimalna dubina reza ap maks	3 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	66 mm

Broj oštrica Z	8
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CPHX 09T3..
Ø prihvatne rupe	27 mm
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje