

HW Pickardt

Ručni udarni žig za označavanje, visina natpisa: 4mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085471 4
GTIN	4250191110354
Razred artikla	08W

Opis**Izvedba:**

Udarni žig za označavanje velike preciznosti za utiskivanje brojčanih nizova. Koncipirano za najveća opterećenja. S narovašenim kotačićem. Svi elementi su kemijski poniklani. Kotači s 11 znakova = gravure 0 – 9 i neobrađeni. Zapakirano u plastičnu kutiju.

Upotreba:

Za promjenjivo numeriranje materijala **čvrstoće do 1500 N/mm²**.

Napomena:

Ostale izvedbe žigova za označavanje, kao npr. s automatskim brojačem ili nestandardnom visinom natpisa, isporučive su na zahtjev.

Tehnički opis

Širina kotača = Širina otiska	3 mm
maksimalna čvrstoća materijala površine za utiskivanje	1500 N/mm ²
Širina otiska	23 mm
Visina natpisa	4 mm
Broj mjesta	8

Vrsta proizvoda

Ručni udarni žig za označavanje

Pribor

Držać za udarne žigove tip GRIP

085475 GRIP