

Garant

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
1216/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260340 1216/07
GTIN	4062406099121
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L_1	39,5 mm
ISO kod držača	A1216M SDQCR/L07
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	19,5 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Širina vrata L_4	12 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Ukupna duljina L	150 mm
Veličina pločice	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Stezna visina L_2	15 mm
Korisna dubina T	5 mm
Ø drške D_s	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500