

Garant

**Držać za unutarne tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
0810/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260341 0810/07
GTIN	4062406099138
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Stezna visina L ₂	9 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Duljina glave L ₁	22,4 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Širina vrata L ₄	8,4 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
ISO kod držača	A0810H SDQCR/L07
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Udaljenost vrha od osi	6,4 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	12,5 mm
Veličina pločice	7 mm
Korisna dubina T	3 mm
Ø drške D _s	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500