

Garant**Držač za unutarne tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
1216/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260341 1216/07
GTIN	4062406099152
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	7 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
ISO kod držača	A1216M SDQCR/L07
Širina vrata L ₄	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	19,5 mm
Stezna visina L ₂	15 mm
Duljina glave L ₁	39,5 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Korisna dubina T	5 mm
Ø drške D _s	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500