

Garant**CPHX 09T310 ER, HB7705, tip: HART**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212578 HART
GTIN	4062406099206
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Koncentričnost $\pm 0,020$ mm.

- **Izmjenjive pločice poboljšane geometrije Wiper za učinkovitiji postupak obrade pri izradi kalupa i alata.**
- **Iznimna ušteda vremena zahvaljujući velikim koracima u obradi.**
- **Izmjenjive pločice za glodanje s radijalnom i aksijalnom geometrijom Wiper.**

Preporuka:

Kod postupaka plitkog glodanja smanjite Vc za 30 %.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae 0,2 mm.

L_{wa} označava aksijalnu duljinu Wiper.

L_{wr} označava radijalnu duljinu Wiper.

Posmak f_z u čeliku < 65 HRC: 0,15 mm

Debljina pločica S: 3.97 mm

Tehnički opis

Tip	TVRDO
Kutni radijus	1 mm

Debljina pločica S	3.97 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CPHX 09T310 ER
Vrsta	HB7705
Rezni materijal	HM
Duljina Wiper aksijalno	0,5 mm
Duljina Wiper radijalno	0,8 mm
Radijus rezne oštrice R ₁	1 mm
Posmak f _z u čeliku < 65 HRC	0,15 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Prevlaka	TiC
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje