

**Garant****Držač za unutarne tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
1012/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260341 1012/07
GTIN	4062406099145
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	125 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	107,5 stupanj
Veličina pločice	7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	11 mm
ISO kod držača	A1012K SDQCR/L07
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Širina vrata L <sub>4</sub>	10,7 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	15,5 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	27,5 mm
Korisna dubina T	4 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500