

Garant**Držac za izradu utora, standardni Ø DS 16 mm, od širine utora m: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290356 5
GTIN	4062406099237
Razred artikla	29K

Opis**Pažnja:**

Uvijek primjenjujte minimalni Ø prije bušenja u skladu sa širinom utora (npr. za širinu utora od 14 mm = minimalni Ø prije bušenja je 38,22 mm).

Napomena:

- **Pojedinačne veličine držača prikladne su za različite širine utora. U tim slučajevima, ako je moguće, uvijek koristite optimalnu kombinaciju držača i umetka za rezanje (jednaka veličina) za maksimalnu stabilnost.**
- **Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391– 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.**
- **Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.**

Tehnički opis

Ø drške	16 mm
Ø najmanjeg prethodnog provrta D_{min}	12,82 mm
Udaljenost vrha od osi	6,35 mm
Korisna duljina L_1	46 mm
Vijak	290399 1
prikladno za širinu utora m	5 mm
Nosač oštrica Ø D_1	12 mm
Unutarnje hlađenje	da

Duljina drške L _s	40 mm
Drška	Kombinirana drška
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila