

Garant**Držac za izradu utora za specijalne držače Drška WTO, od širine utora m: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290352 6
GTIN	4062406099596
Razred artikla	29K

Opis**Pažnja:**

Uvijek primjenjujte minimalni \varnothing prije bušenja u skladu sa širinom utora (npr. za širinu utora od 14 mm = minimalni \varnothing prije bušenja je 38,22 mm).

Napomena:

- **Pojedinačne veličine držača prikladne su za različite širine utora. U tim slučajevima, ako je moguće, uvijek koristite optimalnu kombinaciju držača i umetka za rezanje (jednaka veličina) za maksimalnu stabilnost.**
- **Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391– 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.**
- **Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.**

Tehnički opis

\varnothing drške	16 mm
Korisna duljina L_1	37 mm
prikladno za širinu utora m	6; 8 mm
Vijak	290399 2

Udaljenost vrha od osi	9 mm
Ø najmanjeg prethodnog provrta D_{min}	17,49 mm
Ø najmanjeg prethodnog provrta D_{min}	17,85 mm
Nosač oštrica Ø D_1	16 mm
Unutarnje hlađenje	ne
Duljina drške L_s	6 mm
Drška	WTO
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila