

**Garant**
**Držac za izradu utora, kratki Ø DS 20 mm, od širine utora m: 3mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290359 3
GTIN	4062406099435
Razred artikla	29K

## Opis

### Pažnja:

Uvijek primjenjujte minimalni Ø prije bušenja u skladu sa širinom utora (npr. za širinu utora od 14 mm = minimalni Ø prije bušenja je 38,22 mm).

### Napomena:

- **Pojedinačne veličine držača prikladne su za različite širine utora. U tim slučajevima, ako je moguće, uvijek koristite optimalnu kombinaciju držača i umetka za rezanje (jednaka veličina) za maksimalnu stabilnost.**
- **Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391– 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.**
- **Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.**

## Tehnički opis

Korisna duljina L <sub>1</sub>	21 mm
Ø drške	20 mm
prikladno za širinu utora m	3 mm
Ø najmanjeg prethodnog provrta D <sub>min</sub>	8,36 mm
Vijak	290399 1
Udaljenost vrha od osi	4,2 mm
Nosač oštrica Ø D <sub>1</sub>	7,8 mm
Unutarnje hlađenje	da

Duljina drške L <sub>s</sub>	50 mm
Drška	Kombinirana drška
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila