


SWISS TOOLS

**Držač za tokarenje neutralan, PSC, Ø drške / veličina pločice Ø - dimenzija A: 6315-100HPmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320375 6315-100HP
GTIN	2050001773043
Razred artikla	36D

**Opis****Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

**Tehnički opis**

Veličina pločice	15
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Rezervni dio	P06
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Ø drške	63 mm
Prihvat	PSC
Primjena	neutralno
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

**Pribor**

Izmjenjiva pločica br. 1 tip P06	320610 P06
Visokotlačna mlaznica (HP) tip 63	320001 63
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P02	320610 P02
Stezni vijak br. 3 tip P06	320611 P06
Prsten mlaznice br. 5 tip D07	320613 D07
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P04	320610 P04
Koljenasta poluga br. 4 tip P06	320612 P06
Koljenasta poluga br. 4 tip P05	320612 P05
Stezni vijak br. 3 tip P05	320611 P05
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P01	320610 P01
Umetak br. 7 tip P06	320618 P06
Stezni vijak br. 3 tip D07	320611 D07
Umetak br. 7 tip P02	320618 P02
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P05	320610 P05
Umetak br. 7 tip P05	320618 P05
Stezni vijak br. 3 tip P01	320611 P01
Koljenasta poluga br. 4 tip P04	320612 P04
Stezna vilica br. 6 tip D07	320614 D07
Umetak br. 7 tip P04	320618 P04
Koljenasta poluga br. 4 tip P01	320612 P01
Stezni vijak br. 3 tip P02	320611 P02
Koljenasta poluga br. 4 tip P02	320612 P02
Umetak br. 7 tip P01	320618 P01