

**Zaštitna kaciga Cross® Electric, boja: RED****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	097804 RED
GTIN	4017765077945
Razred artikla	09K

Opis**Izvedba:**

Ravnog oblika.

Zaštitna kaciga od visokokvalitetne termoplastične posebne plastike (PP) s pouzdanom zaštitom od električnog udara **do AC 1000 V** (ili 1500VDC). Zaštite značajke do -20 °C. S dubokim okretnim zatvaračem za savršeno precizno podešavanje unutrašnjosti s obzirom na veličinu glave, prikladno čak i za radove iznad glave. Znojna traka od inovativnog materijala s ugrađenim cinkom štiti kožu i pozitivno djeluje na zacjeljivanje rana.

- **Remen u 6 točaka, podesiv po visini**
- **Bez prihvata**
- **Wellvitex® Z+ znojnik**
- **Ravni oblik**
- **S okretnim zatvaračem**
- **Unaprijed montirani MFA adapter br. 097831**

Upotreba:

Distributeri električne energije, gradska postrojenja, pogoni s industrijskom strujom, željezničke tvrtke, kemijska industrija, elektroinstalacijski poslovi.

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Odgovara:

Prozirni vizir za električare br. 097838.

Svojstva kacige: Električna izolacija

Materijal kacige: PP

Podešavanje širine: Okretni zatvarač

Veličina: 53 - 61 cm

Težina: 395 g

Tehnički opis

Veličina	53 - 61 cm
Podešavanje širine	Okretni zatvarač
Težina	395 g
Boja	RED
Serija	MFA-Tech
Svojstva kacige	Električna izolacija
Materijal kacige	PP
Standard	DIN EN 397
Standard	DIN EN 50365
Vrsta proizvoda	Zaštitna kaciga

Pribor

Par adaptera za kacigu MFA Duro oznaka proizvođača MFA	097831 MFA
Prozirni vizir ArcShield materijal od stakla CL2	097836 CL2
Prozirni vizir ArcShield materijal od stakla PC	097836 PC