



## Zaštitna kaciga Cross® Electric, boja: YELLOW



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	097804 YELLOW
GTIN	4017765077921
Razred artikla	09K

### Opis

#### Izvedba:

Ravnog oblika.

Zaštitna kaciga od visokokvalitetne termoplastične posebne plastike (PP) s pouzdanom zaštitom od električnog udara **do AC 1000 V** (ili 1500VDC). Zaštite značajke do -20 °C. S dubokim okretnim zatvaračem za savršeno precizno podešavanje unutrašnjosti s obzirom na veličinu glave, prikladno čak i za radove iznad glave. Znojna traka od inovativnog materijala s ugrađenim cinkom štiti kožu i pozitivno djeluje na zacjeljivanje rana.

- **Remen u 6 točaka, podesiv po visini**
- **Bez prihvata**
- **Wellvitex® Z+ znojnik**
- **Ravni oblik**
- **S okretnim zatvaračem**
- **Unaprijed montirani MFA adapter br. 097831**

#### Upotreba:

Distributeri električne energije, gradska postrojenja, pogoni s industrijskom strujom, željezničke tvrtke, kemijska industrija, elektroinstalacijski poslovi.

#### Standard:

DIN EN 397; DIN EN 50365

#### Odgovara:

Prozirni vizir za električare br. 097838.

Svojstva kacige: Električna izolacija

Materijal kacige: PP

Podešavanje širine: Okretni zatvarač

Veličina: 53 - 61 cm

Težina: 395 g

## Tehnički opis

Težina	395 g
Veličina	53 - 61 cm
Podešavanje širine	Okretni zatvarač
Boja	YELLOW
Serijski broj	MFA-Tech
Svojstva kacige	Električna izolacija
Materijal kacige	PP
Standard	DIN EN 397
Standard	DIN EN 50365
Vrsta proizvoda	Zaštitna kaciga

## Pribor

Prozirni vizir ArcShield materijal od stakla CL2	097836 CL2
Prozirni vizir ArcShield materijal od stakla PC	097836 PC
Par adaptera za kacigu MFA Duro oznaka proizvođača MFA	097831 MFA