

SWISS TOOLS

Držač za tokarenje neutralan, HSK-T, Ø drške / veličina pločiceØ - dimenzija A: 6312-130HPmm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320065 6312-130HP
GTIN	2050001773159
Razred artikla	36D

Opis**Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
Rezervni dio	P01
Veličina pločice	12
Ø drške	63 mm
Prihvat	HSK-T
Primjena	neutralno
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta drške	Konusni prihvat sa šupljom drškom
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Umetak br. 7 tip P05	320618 P05
Koljenasta poluga br. 4 tip P06	320612 P06
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P01	320610 P01
Stezni vijak br. 3 tip P02	320611 P02
Stezni vijak br. 3 tip P06	320611 P06
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P06	320610 P06
Umetak br. 7 tip P01	320618 P01
Umetak br. 7 tip P04	320618 P04
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P05	320610 P05
Koljenasta poluga br. 4 tip P05	320612 P05
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P02	320610 P02
Prsten mlaznice br. 5 tip D07	320613 D07
Stezni vijak br. 3 tip P05	320611 P05
Stezni vijak br. 3 tip P01	320611 P01
Koljenasta poluga br. 4 tip P01	320612 P01
Visokotlačna mlaznica (HP) tip 63	320001 63
Umetak br. 7 tip P02	320618 P02
Koljenasta poluga br. 4 tip P02	320612 P02
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P04	320610 P04
Umetak br. 7 tip P06	320618 P06
Koljenasta poluga br. 4 tip P04	320612 P04
Stezni vijak br. 3 tip D07	320611 D07
Stezna vilica br. 6 tip D07	320614 D07