


## PRYOR

Garnitura udarnih žigova s izmjenjivim slovima i bojivima normalni natpis slog 0 – 9 i A – Z, visina natpisa: 1,5mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085480 1,5
GTIN	5022044020139
Razred artikla	08W

### Opis

#### Izvedba:

Vrlo precizan žig za brzo i učinkovito obilježavanje istovremeno s **više slova i brojeva**.

#### Upotreba:

Za označavanje materijala (npr. oznaka tipova, alata, dijelova strojeva, itd.) s otpornošću do 1200 N/mm<sup>2</sup>.

#### Dio isporuke:

- 100 tipova žiga
  - 12 distantnih dijelova (visina natpisa 5 mm: 6 komada)
  - 1 pinceta
  - 1 6-kutni ključ
  - 1 držač
- u plastičnoj kutiji.

#### Zamjenski dio:

Pojedini tipovi mogu biti naručeni pod art. 085481 s podacima o željenoj visini vrsti i visini natpisa (npr. br. 085481 vel. 3/E).

### Tehnički opis

Broj mogućih tipova tečata	12
Širina tipova pečata	1,6 mm
Visina natpisa	1,5 mm
Duljina držača žiga	20 mm
Visina tipa žiga	3,2 mm
Duljina tipa žiga	15,87 mm
Vrsta proizvoda	Ručni udarni pečat

## Pribor

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/& mm	085481 1,5/&
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/A mm	085481 1,5/A
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/V mm	085481 1,5/V
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5LEER mm	085481 1,5LEER
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/3 mm	085481 1,5/3
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/F mm	085481 1,5/F
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/- mm	085481 1,5/-
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/0 mm	085481 1,5/0
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/U mm	085481 1,5/U
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/1 mm	085481 1,5/1
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/M mm	085481 1,5/M

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/K mm	085481 1,5/K
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/C mm	085481 1,5/C
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/4 mm	085481 1,5/4
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/2 mm	085481 1,5/2
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/X mm	085481 1,5/X
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/Q mm	085481 1,5/Q
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/J mm	085481 1,5/J
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/Z mm	085481 1,5/Z
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/, mm	085481 1,5/,
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/D mm	085481 1,5/D
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/5 mm	085481 1,5/5
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/R mm	085481 1,5/R
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/N mm	085481 1,5/N
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/6 mm	085481 1,5/6
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5// mm	085481 1,5//
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/P mm	085481 1,5/P
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 1,5/T mm	085481 1,5/T
	085481 1,5/9

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /  
oznaka 1,5/9 mm

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /  
oznaka 1,5/I mm

085481 1,5/I

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /  
oznaka 1,5/+ mm

085481 1,5/+

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /  
oznaka 1,5/H mm

085481 1,5/H

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /  
oznaka 1,5/8 mm

085481 1,5/8

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /  
oznaka 1,5/W mm

085481 1,5/W

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /  
oznaka 1,5/S mm

085481 1,5/S

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /  
oznaka 1,5/Y mm

085481 1,5/Y

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /  
oznaka 1,5/7 mm

085481 1,5/7

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /  
oznaka 1,5/O mm

085481 1,5/O

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /  
oznaka 1,5/L mm

085481 1,5/L

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /  
oznaka 1,5/E mm

085481 1,5/E

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /  
oznaka 1,5/B mm

085481 1,5/B

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /  
oznaka 1,5/. mm

085481 1,5/.

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /  
oznaka 1,5/G mm

085481 1,5/G