


**Potporni element, podesiv ozubljen, vanjski navoj, navoj M: M12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370066 M12
GTIN	2050001961976
Razred artikla	37K

**Opis****Izvedba:**

Kugla za kuglične ležajeve.

- **Tijela od poboljšanog čelika, fosfatirana.**
- **Kugla zaštićena od zakretanja.**

**Upotreba:**

Služe kao graničnik, kontaktna površina i tlačni komad kod izrade naprava.

**Napomena:**

Moguća kombinacija s okretnom stegom br. 370085 – 370086 ili steznim polugama br. 370073 i 370074.

**Tehnički opis**

Duljina 1	15,7 mm
maksimalna opteretivost (statička)	15 kN
Navoj M	M12
Duljina ovratnika L <sub>2</sub>	35 mm
Vanjski Ø D <sub>1</sub>	8,6 mm
Duljina ključa SW	17 mm
Vrsta proizvoda	Potporni element

