


**Potporni element, podesiv ozubljen, vanjski navoj, navoj M: M20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370066 M20
GTIN	2050001961990
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

Kugla za kuglične ležajeve.

- **Tijela od poboljšanog čelika, fosfatirana.**
- **Kugla zaštićena od zakretanja.**

Upotreba:

Služe kao graničnik, kontaktna površina i tlačni komad kod izrade naprava.

Napomena:

Moguća kombinacija s okretnom stegom br. 370085 – 370086 ili steznim polugama br. 370073 i 370074.

Tehnički opis

maksimalna opteretivost (statička)	90 kN
Navoj M	M20
Duljina ovratnika L ₂	50 mm
Duljina l ₁	27,3 mm
Vanjski Ø D ₁	20 mm
Duljina ključa SW	30 mm
Vrsta proizvoda	Potporni element

