

**Stezne kuke, brušene M12, tip: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370073 7
GTIN	2050001962003
Razred artikla	37K

Opis**Upotreba:**

Za stezanje obradaka na malom prostoru.
Za veće stezne sile i veću stabilnost.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	58,8 Nm
Tip	7
visina H ₂	27 mm
H ₁	39 mm
Duljina l	40 mm
F _{maks.}	22,6 kN
Ø D _{h7}	25 mm
Vrsta proizvoda	Stezni klinovi

