

**Stezne kuke, brušene M12, tip: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370073 9
GTIN	2050001962027
Razred artikla	37K

Opis**Upotreba:**

Za stezanje obradaka na malom prostoru.
Za veće stezne sile i veću stabilnost.

Tehnički opis

Tip	9
visina H_2	29 mm
Duljina 1	60 mm
H_1	39 mm
maskimalan okretni moment	45,1 Nm
$F_{maks.}$	15,2 kN
$\varnothing D_{h7}$	25 mm
Vrsta proizvoda	Stezni klinovi

