

**Stega za stezanje oblika, D × Š1: 50X50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370089 50X50
GTIN	2050001962119
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

- **Moguće je stezanje 2 obratka.**
- **Maksimalni stezni hod 0,5 mm.**

Materijal:

Stezni klinovi od poboljšanog čelika.

Dio isporuke:

Uključuje stezni prsten za obradu.

Tehnički opis

Sila stezanja	5,5 kN
Visina H	63 mm
Širina B	72 mm
Ø D ₂	11,4 mm
maskimalan okretni moment	26 Nm
Maksimalna dubina obrade T	15 mm
Vrsta proizvoda	Stezač klina

