

**Stezne kuke, brušene M12, tip: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370073 8
GTIN	2050001962010
Razred artikla	37K

**Opis****Upotreba:**

Za stezanje obradaka na malom prostoru.  
Za veće stezne sile i veću stabilnost.

**Tehnički opis**

maskimalan okretni moment	49 Nm
Duljina 1	50 mm
visina H <sub>2</sub>	29 mm
Tip	8
H <sub>1</sub>	39 mm
F <sub>maks.</sub>	18,5 kN
Ø D <sub>h7</sub>	25 mm
Vrsta proizvoda	Stezni klinovi

