

**Stega za stezanje oblika, D × Š1: 40X32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370089 40X32
GTIN	2050001962096
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

- **Moguće je stezanje 2 obratka.**
- **Maksimalni stezni hod 0,5 mm.**

Materijal:

Stezni klinovi od poboljšanog čelika.

Dio isporuke:

Uključuje stezni prsten za obradu.

Tehnički opis

Sila stezanja	2,5 kN
Širina B	50 mm
Visina H	42 mm
Ø D ₂	7,4 mm
maskimalan okretni moment	7,5 Nm
Maksimalna dubina obrade T	10 mm
Vrsta proizvoda	Stezač klina

