

**Visinski cilindar za stezne kuke, duljina D: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370083 100
GTIN	2050001962065
Razred artikla	37K

Opis**Upotreba:**

Za vođenje i povećanje **brušenih** steznih kuka.

Tehnički opis

Navoj M	M12
Vanjski \varnothing D	40 mm
\varnothing D _{F7}	25 mm
maskimalan okretni moment	49 Nm
Vrsta proizvoda	Sustav stezanja