

**Visinski cilindar za stezne kuke, duljina D: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370084 100
GTIN	2050001962089
Razred artikla	37K

**Opis****Upotreba:**

Za vođenje i povećanje **brušenih** steznih kuka.

**Tehnički opis**

Navoj M	M16
Vanjski Ø D	50 mm
Ø D <sub>F7</sub>	32 mm
maskimalan okretni moment	78,4 Nm
Vrsta proizvoda	Sustav stezanja