


Garant**Adapter glodača glava / ER stezna čahura, Ø trna d1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301113 16
GTIN	4062406099022
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Provrta, dosjedna površina na obodu i dosjed ER čahure brušeni, tijelo tvrdo tokareno izvana za bolju koncentričnost i ravnotežu. Za što kraću slobodnu duljinu s unutarnjom steznom maticom (po izboru mogu se upotrijebiti s brtvenim prstenom). Pritezni vijak s provrtom za unutarnje hlađenje.

Upotreba:

Vrlo fleksibilno i ekonomično rješenje koje iz bilo kojeg držača glodače glave pravi prihvat stezne čahure.

Dio isporuke:

Uključuje ER matice (unutarnje), pritezni vijak.

Dodatni pribor:

Brtveni prsteni br. 309630; 309635.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309621.

Tehnički opis

Ukupna duljina	78 mm
Vanjski Ø D	38 mm
za ER stezna kliješta	25
Standard	DIN 6357
Točnost rotacije	≤ 3 µm

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držac steznih čahura

Pribor

Brtveni prsten za ER matice Stezni Ø 15 mm	309630 15
Brtveni prsten za ER matice Stezni Ø 9 mm	309630 9
Brtveni prsten za ER matice Stezni Ø 5 mm	309630 5
Brtveni prsten za ER matice Stezni Ø 8 mm	309630 8
Brtveni prsten za ER matice Stezni Ø 7 mm	309630 7
Brtveni prsten za ER matice Stezni Ø SATZ mm	309630 SATZ
Brtveni prsten za ER matice Stezni Ø 16 mm	309630 16
Brtveni prsten za ER matice Stezni Ø 13 mm	309630 13
Brtveni prsten za ER matice Stezni Ø 6 mm	309630 6
Brtveni prsten za ER matice Stezni Ø 14 mm	309630 14
Brtveni prsten za ER matice Stezni Ø 10 mm	309630 10
Brtveni prsten za ER matice Stezni Ø 11 mm	309630 11
Brtveni prsten za ER matice Stezni Ø 12 mm	309630 12
Brtveni prsten za ER matice Stezni Ø 3 mm	309630 3
Brtveni prsten za ER matice Stezni Ø 4 mm	309630 4