

**Garant****Držak za unutarnje tokarenje HM, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261119 20/11
GTIN	4062406099848
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Stezna visina $L_2$	18 mm
Duljina glave $L_1$	20,5 mm
Ukupna duljina $L$	250 mm
ISO kod držača	E20S SVUBR/L 11
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
Veličina pločice	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
Ø drške $D_s$	20 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevo
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje