

Garant**Držač za unutarnje tokarenje HM, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 16/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261119 16/11
GTIN	4062406099831
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Ukupna duljina L	200 mm
ISO kod držača	E16R SVUBR/L 11
Duljina glave L_1	16,5 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	21 mm
Veličina pločice	11 mm
Stezna visina L_2	15 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
Ø drške D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevo
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje