

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261118 16/11
GTIN	4062406099107
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
ISO kod držača	E16R SVUBR/L 11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
Stezna visina L ₂	15 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Duljina glave L ₁	16,5 mm
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	21 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D _s	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje