

Garant

**Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, BT 40 A = 100,
Stezni Ø D1: 16mm**



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302606 16
GTIN	4062406100117
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!) Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000 min⁻¹. **S provrtima za rashladno sredstvo, koji se mogu zatvoriti.**

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	48 mm
Stezni Ø D ₁	16 mm
Rezervni stezni vijak 309900	16
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Prihvat	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 16 mm	309900 16