

**Garant****Stezna glava za ER čahure oblik AD, BT 30 A = 60, za veličinu ER čahura: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302745 32
GTIN	4062406100278
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!). Kvaliteta balansiranja G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.
- Stezna matica fino izbalansirana (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>).
- Optimalna svojstva otpornosti na trošenje, odnosno optimalni prijenos okretnog momenta s pomoću precizne stezne matice s prevlakom.

**Upotreba:**

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 - oblik A i oblik B.**

**Dio isporuke:**

Uključuje ER priteznu maticu.

**Dodatni pribor:**

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

**Napomena:**

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 2 - 20 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 60 mm

Vanjski Ø D: 50 mm

Rezervna ER matica: 32

ER stezni ključ: 32

**Tehnički opis**

ER stezni ključ	32
Rezervna ER matica	32
Stezni raspon	2 - 20 mm
Vanjski Ø D	50 mm
za ER stezna kliješta	32
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	2-20 mm
Prihvat	BT 30 A = 60
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezni ključ za ER steznu glavu 32	309680 32
---------------------------------------	-----------