

Garant**Stezna glava za ER čahure oblik ADB, BT 40 A = 100, za veličinu ER čahura: 32****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 302765 32 |
| GTIN | 4062406100254 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!). Kvaliteta balansiranja G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Stezna matica fino izbalansirana (G2,5 / 25000 min⁻¹).**
- **Optimalna svojstva otpornosti na trošenje, odnosno optimalni prijenos okretnog momenta s pomoću precizne stezne matice s prevlakom.**

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 - oblik A i oblik B.**

Dio isporuke:

Uključuje ER priteznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 2 - 20 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Vanjski Ø D: 50 mm

Rezervna ER matica: 32

ER stezni ključ: 32

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Vanjski Ø D | 50 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm |
| Stezni raspon | 2 - 20 mm |
| ER stezni ključ | 32 |
| Rezervna ER matica | 32 |
| Stezni Ø D ₁ | 2-20 mm |
| Prihvat | BT 40 A = 100 |
| Norma prihvata | ISO 7388-2 |
| Norma prihvata | ISO 7388-2 |
| Oblik | ADB |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm |
| Strategija rezanja | HSC |
| Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm | 308981 10 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm | 309001 4 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm | 309414 20 |
| ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 32 | 309617 32 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm | 309000 15 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm | 309416 9 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm | 309416 18 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm | 309418 9 |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm | 309448 9 |

| | |
|---|------------|
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm | 309002 18 |
| Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308803 40 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm | 309416 11 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm | 309001 12 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm | 309414 16 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm | 308981 8 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm | 309416 12 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm | 309000 7 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm | 309432 8 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm | 309001 20 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm | 309000 19 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 19 mm | 309002 19 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm | 308981 16 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm | 309418 4,5 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm | 309000 13 |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm | 309448 8 |
| ER stezna matica za ER 32 | 309580 32 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm | 309002 8 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm | 309414 4,5 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 11 mm | 309432 11 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm | 308981 4 |

| | |
|---|-----------|
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm | 308981 11 |
| ER stezni ključ za ER steznu glavu 32 | 309680 32 |
| Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308810 40 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm | 309418 11 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm | 308981 17 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm | 309414 18 |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm | 309448 10 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm | 309001 16 |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm | 309448 5 |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 11 mm | 309448 11 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm | 309001 19 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm | 308981 7 |
| Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308820 40 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm | 309000 18 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm | 309002 5 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm | 308981 12 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm | 309000 20 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm | 309416 10 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm | 308981 15 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm | 308986 18 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm | 308986 5 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm | 309414 12 |
| Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308795 40 |

| | |
|--|------------|
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm | 309418 20 |
| Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308812 40 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm | 309432 10 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm | 308981 20 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm | 308981 3 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm | 309001 13 |
| ER stezna matica High Speed za ER 32 | 309610 32 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm | 309418 12 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm | 309432 4,5 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm | 309414 14 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm | 308986 11 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm | 309414 9 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm | 308981 5 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm | 309416 7 |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 12 mm | 309448 12 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm | 309002 15 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm | 308986 4 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm | 309002 11 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm | 309001 11 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm | 309001 7 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm | 309416 4,5 |

| | |
|---|-----------|
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm | 309001 15 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm | 309000 5 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308802 40 |
| Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308765 40 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm | 308986 20 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm | 309001 14 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm | 308981 19 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm | 309001 8 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm | 309002 10 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm | 309002 14 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm | 309000 17 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm | 309001 5 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm | 308986 13 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm | 309002 12 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm | 308986 17 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm | 309001 3 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm | 309416 14 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm | 309414 6 |
| Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308785 40 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm | 309414 11 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm | 308981 18 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm | 309000 12 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm | 309432 9 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm | 309001 9 |

| | |
|---|-----------|
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm | 309418 7 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm | 309002 6 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm | 309000 4 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm | 308986 3 |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 7 mm | 309448 7 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm | 308986 16 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm | 309002 7 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm | 309000 8 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm | 309432 12 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm | 308986 10 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm | 309001 6 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm | 309418 6 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm | 308986 8 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm | 309000 14 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm | 309002 3 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm | 308986 19 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm | 308981 14 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm | 309000 9 |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm | 309448 6 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm | 309001 18 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm | 309432 7 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm | 309418 14 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm | 308981 13 |

| | |
|---|------------|
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm | 309416 20 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm | 308981 6 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm | 309418 8 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm | 309418 10 |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm | 309448 4 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm | 309002 20 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm | 309000 11 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm | 309001 17 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm | 308986 14 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm | 308986 15 |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm | 309448 4,5 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm | 309000 16 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm | 309418 18 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm | 309000 6 |
| Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308805 40 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm | 309002 9 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm | 308981 9 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm | 308986 9 |
| Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308790 40 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm | 309416 8 |
| Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308804 40 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm | 308986 6 |

| | |
|--|-----------|
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm | 309002 16 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm | 309002 4 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm | 309000 10 |
| Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308780 40 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm | 309414 7 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm | 309001 10 |
| ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 32 | 309612 32 |
| Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308806 40 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm | 308986 7 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm | 309414 10 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm | 309416 6 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm | 309432 6 |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 14 mm | 309448 14 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm | 309418 16 |
| Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308760 40 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm | 309416 16 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308801 40 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 17 mm | 309002 17 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm | 309002 13 |
| Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308830 40 |

| | |
|---|-----------|
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm | 309000 3 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm | 309414 8 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm | 308986 12 |