

Garant**Stezna glava za ER čahure oblik ADB, BT 40 A = 100, za veličinu ER čahura: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302765 40
GTIN	4062406100261
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!). Kvaliteta balansiranja $G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$.**
- **Stezna matica fino izbalansirana ($G2,5 / 25000 \text{ min}^{-1}$).**
- **Optimalna svojstva otpornosti na trošenje, odnosno optimalni prijenos okretnog momenta s pomoću precizne stezne matice s prevlakom.**

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 - oblik A i oblik B.**

Dio isporuke:

Uključuje ER priteznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Tehnički opis

Vanjski \varnothing D	63 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Rezervna ER matica	40
ER stezni ključ	40

Stezni raspon	3 - 26 mm
Stezni $\varnothing D_1$	3-26 mm
Prihvat	BT 40 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Točnost rotacije	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna maticaza stezne glave HiRunER za ER 40	309617 40
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 4 mm	308990 4
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 5 mm	308990 5
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 23 mm	308990 23
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 13 mm	308990 13
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni \varnothing d 8 mm	309419 8
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni \varnothing d 10 mm	309419 10
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 7 mm	309040 7
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 18 mm	308990 18
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 13 mm	309040 13
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 20 mm	309040 20
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni \varnothing d 22 mm	309419 22
ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 11 mm	309040 11

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309040 16
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309040 4
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308992 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	309040 26
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309419 14
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm	309449 10
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309419 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308990 9
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309419 9
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309040 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm	308990 21
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308992 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308990 10
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	308992 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	309040 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	309040 24
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308990 8
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309419 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308990 17
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309419 16

ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309419 11
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309040 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309040 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	308990 26
ER stezna matica High Speed za ER 40	309610 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	309040 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308990 15
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308992 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	308990 24
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309040 5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308992 18
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm	308992 22
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309419 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309040 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308990 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm	309040 23
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308992 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308990 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308990 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308990 16
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308992 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308990 20
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308990 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308990 6

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	309040 25
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309419 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309040 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm	308990 22
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	309419 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm	309040 22
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309419 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309040 17
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 40	309612 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308990 7
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm	309040 21
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309040 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	308990 25
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308992 12
ER stezna matica za ER 40	309580 40
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308992 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309040 19