

**Garant****Stezna glava za ER čahure oblik ADB, BT 50 A = 100, za veličinu ER čahura: 20****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 302828 20     |
| GTIN           | 4062406100308 |
| Razred artikla | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!). Kvaliteta balansiranja G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Stezna matica fino izbalansirana (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimalna svojstva otpornosti na trošenje, odnosno optimalni prijenos okretnog momenta s pomoću precizne stezne matice s prevlakom.**

**Upotreba:**

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 - oblik A i oblik B.**

**Dio isporuke:**

Uključuje ER priteznu maticu.

**Dodatni pribor:**

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

**Napomena:**

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 1 - 13 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Vanjski Ø D: 34 mm

Rezervna ER matica: 20

ER stezni ključ: 20

**Tehnički opis**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Vanjski Ø D                | 34 mm                    |
| Rezervna ER matica         | 20                       |
| Stezni raspon              | 1 - 13 mm                |
| Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm                   |
| ER stezni ključ            | 20                       |
| Stezni Ø D <sub>1</sub>    | 1-13 mm                  |
| Prihvat                    | BT 50 A = 100            |
| Norma prihvata             | ISO 7388-2               |
| Norma prihvata             | JIS B6339                |
| Točnost rotacije           | ≤ 3 µm                   |
| Strategija rezanja         | HSC                      |
| Vrsta proizvoda            | Glava za stezna kliješta |

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm | 309428 2,8 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm   | 309428 7   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm  | 308930 3   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm  | 308911 3   |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm                             | 309406 3,5 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm   | 308916 4   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm  | 308911 5   |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm   | 308916 6   |
| Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                                  | 308785 50  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm  | 308930 9   |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm  | 308916 12  |

|   |            |
|---|------------|
| Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                                    | 308795 50  |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3,5 mm | 309446 3,5 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm   | 308930 11  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm   | 308911 10  |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3 mm   | 309446 3   |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm   | 309446 8   |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm                               | 309406 4,5 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm  | 308911 1,5 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm  | 308911 7   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm  | 308911 2,5 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm                                 | 309406 6   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm  | 308930 6   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm  | 308911 6   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm  | 308911 1   |
| Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                                    | 308765 50  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm   | 308930 12  |
| Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50     | 308810 50  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm  | 308911 4   |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm   | 309428 4,5 |
| Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                                    | 308780 50  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm   | 308911 12  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm  | 308930 7   |
| ER stezna matica za ER 20   | 309580 20  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm  | 308916 11  |
|   | 309406 7   |

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm

|  |            |
|--|------------|
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm  | 308911 13  |
| Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50 | 308820 50  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm  | 308916 5   |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm      | 309446 4   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm   | 308930 4   |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm   | 308916 10  |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm      | 309428 3,5 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm                                    | 309406 4   |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm      | 309446 5   |
| Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                                       | 308760 50  |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm                                    | 309406 9   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm   | 308911 2   |
| Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50                         | 308830 50  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm  | 308916 9   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm   | 308911 9   |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm  | 308930 10  |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 2,8 mm    | 309446 2,8 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm  | 308916 8   |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm      | 309446 6   |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm                                   | 309406 10  |
|  | 309446 4,5 |

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnanje nazivni stezni Ø d 4,5 mm

|   |           |
|---|-----------|
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm   | 308930 13 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm  | 308911 8  |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnanje nazivni stezni Ø d 7 mm | 309446 7  |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm     | 309428 6  |
| Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm   | 613300 25 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm   | 308916 7  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm  | 308930 8  |
| Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50      | 308812 50 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm  | 308930 2  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm  | 308930 5  |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm   | 308916 3  |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm   | 308911 11 |
| Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50                                    | 308790 50 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm  | 308930 1  |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm                                 | 309406 8  |