

**Garant****Stezna glava za ER čahure oblik ADB, BT 50 A = 100, za veličinu ER čahura: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302828 16
GTIN	4062406100292
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!). Kvaliteta balansiranja G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Stezna matica fino izbalansirana (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimalna svojstva otpornosti na trošenje, odnosno optimalni prijenos okretnog momenta s pomoću precizne stezne matice s prevlakom.**

**Upotreba:**

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 - oblik A i oblik B.**

**Dio isporuke:**

Uključuje ER priteznu maticu.

**Dodatni pribor:**

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Napomena:**

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 0,5 - 10 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Vanjski Ø D: 28 mm

Rezervna ER matica: 16

ER stezni ključ: 16

**Tehnički opis**

Rezervna ER matica	16
Vanjski Ø D	28 mm
Stezni raspon	0,5 - 10 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
ER stezni ključ	16
Prihvat	BT 50 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308901 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308921 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308920 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308901 7
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308780 50
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308921 5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308922 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308921 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309402 8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308922 3
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 16	309612 16
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 16	309617 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309402 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308906 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308906 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309404 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308922 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309403 4
Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm	613300 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308901 1
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308901 10
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309402 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308920 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308906 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308920 6

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308901 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308906 4
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309445 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308901 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309402 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308920 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308920 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER stezna matica za ER 16	309580 16
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
ER stezna matica High Speed za ER 16	309610 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308921 10
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 2 mm	309445 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308920 1
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308922 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308920 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308921 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308906 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3 mm	309445 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309402 7

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308922 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308921 8
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308922 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308906 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308901 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308922 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309403 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309403 7
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308906 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308901 2
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308922 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308921 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309404 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308920 3
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308901 1,5
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309445 4
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309445 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309403 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308920 2
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308906 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308921 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308920 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308901 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309403 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309404 8