



Pneumatska ravna brusilica, tip: SMP60



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079440 SMP60
GTIN	5000630
Razred artikla	03P

Opis

Izvedba:

ATA – Pneumatska ravna brusilica **sa steznim čahurama od 3 mm** za fino glodanje, brušenje i graviranje. **Ugrađeni predfilter**. Mala brusilica s turbinskim pogonom s **maksimalnim brojem okretaja od 60 000 o/min**.

Tehnički opis

Izlazna snaga	85 W
Ø steznih kliješta	3 mm
Radna buka	68 dB(A)
Oznaka proizvođača	SPM 60 R
Težina	0,17 kg
maksimalna potreba za zrakom	230 l/min
maksimalan broj okretaja	60000 min ⁻¹
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Duljina	140 mm
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

