

Garant**Držač za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261326 16/11
GTIN	4062406100490
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	2 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Stezna visina L_2	15 mm
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	E16R SVJCR/L11
Širina vrata L_4	9,5 mm
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Duljina glave L_1	31,4 mm
Ukupna duljina L	200 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	22 mm
Ø drške D_s	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje