

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 12/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261326 12/07
GTIN	4062406100452
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	E12M SVJCR/L07
Udaljenost vrha od osi	2 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Širina vrata L ₄	7,8 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Veličina pločice	7 mm
Duljina glave L ₁	18 mm
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Stezna visina L ₂	11 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	13 mm
Ø drške D _s	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje