

Garant**Držak za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 8/05mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261326 8/05
GTIN	4062406100414
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	8 mm
Udaljenost vrha od osi	3 mm
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Ukupna duljina L	80 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Veličina pločice	5 mm
Stezna visina L_2	7,5 mm
ISO kod držača	E08F SVJCR/L05
Širina vrata L_4	6 mm
Duljina glave L_1	26 mm
Ø drške D_s	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje