

## Garant

### Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik ADB, BT 50 A = 100, Ø trna d1: 32mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302955 32
GTIN	4062406100551
Razred artikla	31A

#### Opis

##### Izvedba:

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.

Sve drške tvrdo tokarene (nepokretne!). Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min<sup>-1</sup>. Oblik ADB.

##### Upotreba:

**S klinom**, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.<br>**S prstenom**, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

##### Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

##### Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

##### Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

#### Tehnički opis

Vanjski Ø D	58 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	32 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	32
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	32
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	32

Stezni $\varnothing D_1$	32 mm
Prihvat	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držać za glodala