

**Garant****Držac za unutarnje tokarenje HM, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 8/05mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261327 8/05
GTIN	4062406100575
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina pločice	5 mm
Širina vrata $L_4$	6 mm
ISO kod držača	E08F SVJCR/L05
Udaljenost vrha od osi	3 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Stezna visina $L_2$	7,5 mm
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	8 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Duljina glave $L_1$	26 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	142 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Ø drške $D_s$	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevo
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje