

Garant

Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala, oblik ADB, BT 40 A = 100, Ø trna d1: 32mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303025 32
GTIN	4062406100612
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.

Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min⁻¹. Oblik ADB. S četiri kanala rashladnog sredstva.

- **Cilindrični oblik.**
- **S Balluffchip provrtom.**
- **Povećana površina nalijeganja.**

Dio isporuke:

Uključuje povlačni vijak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Vanjski Ø D	78 mm
Ø trna d ₁	32 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	32
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	32
Stezni Ø D ₁	32 mm

Prihvata	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40