

Garant

Držać za glodače glave s rupama rashladnog kanala, oblik ADB, BT 40 A = 100, Ø trna d1: 40mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303025 40
GTIN	4062406100629
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.

Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min⁻¹. Oblik ADB. S četiri kanala rashladnog sredstva.

- **Cilindrični oblik.**
- **S Balluffchip provrtom.**
- **Povećana površina nalijeganja.**

Dio isporuke:

Uključuje povlačni vijak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Ø trna d ₁	40 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	40
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	40
Vanjski Ø D	89 mm
Stezni Ø D ₁	40 mm

Prihvat	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40