



Hidraulička stezna glava Comp-R podesiva koncentričnost, SK 40, Stezni Ø D1: 20mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|-----------|
| Broj narudžbe | 302036 20 |
| GTIN | |
| Razred artikla | 33W |

Opis

Izvedba:

- Preciznost koncentričnosti podesiva na 0 µm.
- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- S Balluffchip rupom.

Upotreba:

Savršena stezna glava gdje se traži maksimalna preciznost koncentričnosti:

- Razvrtnje.
- Bušenje (prvenstveno mali promjeri).
- Upotreba osjetljivih, skupih alata.
- Za stezanje s tolerancijom drške h6.

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. 302135 – 302180, cilindrični čistači br. 343720, povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|---------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 130 mm |
| Ø D ₂ | 42 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 20 mm |
| Korisna duljina L ₁ | 50 mm |
| Vanjski Ø D | 52,5 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Prihvat | SK 40 |
| Norma prihvata | ISO 7388-1 |
| Oblik | AD |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladan za strmi konus 40 | 308801 40 |
| Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladan za strmi konus 40 | 308625 40 |
| Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40 | 308740 40 |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladan za strmi konus 40 | 308610 40 |
| Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 10 mm | 302160 10 |
| Ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 20 | 309740 20 |
| Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm | 302160 6 |
| ER stezni ključ za ER steznu glavu 40 | 309680 40 |
| Povlačni vijakOblik B prikladan za strmi konus 40 | 308640 40 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 40 | 308615 40 |
| Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 16 mm | 302155 16 |
| Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm | 302160 8 |
| Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 16 mm | 302160 16 |

| | |
|--|------------|
| Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 5 mm | 302155 5 |
| Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm | 302155 6 |
| Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 12 mm | 302160 12 |
| Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm | 302155 8 |
| Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 4 mm | 302155 4 |
| Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm | 302155 3 |
| Momentni ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 20 | 309745 20 |
| Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 14 mm | 302155 14 |
| Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308806 40 |
| Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308635 40 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40 | 308605 40 |
| Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308660 40 |
| Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 10 mm | 302155 10 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308760 40 |
| Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308785 40 |
| Momentni ključs dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm | 656050 200 |
| Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308720 40 |
| Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 12 mm | 302155 12 |
| Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 5 mm | 302160 5 |
| | 302160 4 |

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena
 Stezni Ø
D1 4 mm

| | |
|--|------------|
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308795 40 |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308790 40 |
| Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40 | 308630 40 |
| Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M | 308670 40M |
| Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 3 mm | 302160 3 |
| Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308700 40 |
| ER stezni ključmatica od 1/2 cola za ER steznu glavu 40 | 309700 40 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308802 40 |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 | 308620 40 |
| Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308830 40 |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 | 308650 40 |
| Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308820 40 |
| Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 14 mm | 302160 14 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308765 40 |