



Hidraulička stezna glava Comp-R podesiva koncentričnost, SK 50, Stezni Ø D1: 20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302056 20
GTIN	2050002005167
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- Preciznost koncentričnosti podesiva na 0 µm.
- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- S Balluffchip rupom.

Upotreba:

Savršena stezna glava gdje se traži maksimalna preciznost koncentričnosti:

- Razvrtnje.
- Bušenje (prvenstveno mali promjeri).
- Upotreba osjetljivih, skupih alata.
- Za stezanje s tolerancijom drške h6.

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. 302135 – 302180, cilindrični čistači br. 343720, povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Strategija rezanja: HPC

Stezni Ø D₁: 20 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 110 mm

Ø D₂: 42 mm

Vanjski Ø D: 52,5 mm

Korisna duljina L₁: 50 mm

Tehnički opis

Ø D ₂	42 mm
Korisna duljina L ₁	50 mm
Duljina izboja A-dimenzija	110 mm
Stezni Ø D ₁	20 mm
Vanjski Ø D	52,5 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem Stezni Ø D1 10 mm	302155 10
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Momentni ključ s dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302155 8
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem Stezni Ø D1 5 mm	302155 5
Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem Stezni Ø D1 12 mm	302155 12

Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena Stezni Ø D1 12 mm	302160 12
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena Stezni Ø D1 5 mm	302160 5
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm	302155 3
Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem Stezni Ø D1 16 mm	302155 16
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm	302155 6
Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena Stezni Ø D1 16 mm	302160 16
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena Stezni Ø D1 14 mm	302160 14
Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena Stezni Ø D1 4 mm	302160 4
Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena Stezni Ø D1 10 mm	302160 10
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50

Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302160 8
Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena Stezni Ø D1 3 mm	302160 3
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem Stezni Ø D1 4 mm	302155 4
Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem Stezni Ø D1 14 mm	302155 14
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm	302160 6
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50