

Garant**Držak za unutarnje tokarenje HM, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 16/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261327 16/11
GTIN	4062406100650
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø prebušenja D_{min}	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Ukupna duljina L	200 mm
Udaljenost vrha od osi	2 mm
Veličina pločice	11 mm
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Duljina glave L_1	31,4 mm
ISO kod držača	E16R SVJCR/L11
Širina vrata L_4	9,5 mm
Stezna visina L_2	15 mm
Ø drške D_s	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevo
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje