

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HM, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 12/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261327 12/07
GTIN	4062406100643
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Duljina glave L_1	18 mm
Udaljenost vrha od osi	2 mm
Veličina pločice	7 mm
Stezna visina L_2	11 mm
Širina vrata L_4	7,8 mm
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	13 mm
ISO kod držača	E12M SVJCR/L07
Ukupna duljina L	150 mm
Ø drške D_s	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevo
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje