


**Weldon stezna glava oblik AD, BT 30 kratko, Stezni  $\varnothing$  D1: 12mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302597 12
GTIN	4062406100094
Razred artikla	32A

**Opis**
**Izvedba:**

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

**Tehnički opis**

Rezervni stezni vijak 309900	12
Vanjski $\varnothing$ D	42 mm
Duljina izboja A-dimenzija	55 mm
Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	12 mm
Prihvat	BT 30 kratko
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

## Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308765 30
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308760 30
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308785 30
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 12 mm	309900 12