

**Garant****Držac za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261328 16/11
GTIN	4062406100698
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Stezna visina L <sub>2</sub>	15 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Duljina glave L <sub>1</sub>	16,5 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Minimalni Ø prebušenja D <sub>min</sub>	21 mm
ISO kod držača	E16R SVUCR/L11
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D <sub>s</sub>	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje